


H2,5/15T GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Версия | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый |
| Заказ № | 9021070000 |
| Тип | H2,5/15T GR |
| GTIN (EAN) | 4008190128944 |
| Кол. | 500 Штука |
| Упаковка | Россыпью |

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.1 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

| Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - серый | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
|-------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 2.2 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 8 mm |
| Диаметр изоляции (D2) | 4.2 mm | Толщина изоляции (S2) | 0.25 mm |
| L1 в мм | 15.00 mm | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0.15 mm | Длина зачистки изоляции | 10 mm |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 2.5 mm ² | Цветовой код | Telemecanique |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Чертеж

