

H6,0/26T GN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 20 mm, 18 mm, зеленый
Заказ №	9021140000
Тип	H6,0/26T GN
GTIN (EAN)	4008 19002250 1
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

H6,0/26T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.5 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - зеленый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	3.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
Диаметр изоляции (D2)	6.3 mm	Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
L1 в мм	26.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	20 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²	Цветовой код	Telemecanique

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

