


## H25,0/36T SW



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 мм, 22 мм, черный
Заказ №	<a href="#">902120000</a>
Тип	H25,0/36T SW
GTIN (EAN)	4008190055400
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

## H25,0/36T SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 1.44 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - черный	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	7.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	22 mm
Диаметр изоляции (D2)	11.2 mm	Толщина изоляции (S2)	0.4 mm
L1 в мм	36.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 3
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	24 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	25 mm <sup>2</sup>	Цветовой код	Telemecanique

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

