

## BIT E6,3 PZ2X70



Наружный шестигранник с входным соединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвие, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной соединительный размер 1/4,5 DIN 3126

### Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Бита для отвертки
Заказ №	<a href="#">9024110000</a>
Тип	BIT E6,3 PZ2X70
GTIN (EAN)	4008190870706
Кол.	5 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2021-03-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">BIT E6,3 PZ2X70</a>

## BIT E6,3 PZ2X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	15.2 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Лезвие отвертки, крестообразный шлиц, тип Pozidriv, размер 2
-------------------	--

### Инструменты для затяжки

Форма	E 6,3 DIN 3126, Pozidrive	Размер	2
Длина лезвия	70 mm	Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	2

### Электрическая отвертка

Масса	7.6 g
-------	-------

### Классификации

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		