

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	9025300000
Тип	CRIMPFIX LS PZ3
GTIN (EAN)	4008 190380335
Кол.	1 Штука

CRIMPFIX LS PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	330 mm	Глубина (дюймов)	12.9921 inch
Высота	460 mm	Высота (в дюймах)	18.1102 inch
Ширина	390 mm	Ширина (в дюймах)	15.3543 inch
Масса нетто	35000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5-2,5 мм ² (~ AWG 20-14)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 1 с	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 мм ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.5 мм ²	Длина обжима	6/8/10 мм
Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники	Длина кабельного наконечника	12/14/16 мм
Подключение сжатого воздуха	5-5,5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		