

# Справочный листок технических данных


Weidmüller 

## BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма Е6.3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" Е6.3 DIN 3126

### Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Бита для отвертки
Заказ №	<a href="#">9025590000</a>
Тип	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
Кол.	10 Штука

**BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Ширина	39 mm	Ширина (в дюймах)	1.5354 inch
Масса нетто	3.7 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Лезвие отвертки в виде цапфы
-------------------	---------------------------------

**Инструменты для затяжки**

Ширина лезвия (B)	4 mm	Толщина лезвия (A)	0.8 mm
Форма	E 6.3 DIN 3126, с втулками, Шлиц	Длина лезвия	39 mm

**Электрическая отвертка**

Масса	5.52 g
-------	--------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		