Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отверткеЛезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Бита для отвертки
Заказ №	<u>9025590000</u>
Тип	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

C				
Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Ширина	39 mm	Ширина (в дюймах)	1.5354 inch	
Масса нетто	3.7 g	ширина (в дюимах)	1.000 + mon	
Экологическое соответст	вие изделия		'	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Технические данные				
Описание артикула	Лезвие отвертки в виде цапфы			
Инструменты для затяжкі	и			
Ширина лезвия (B) Форма	4 mm E 6,3 DIN 3126, с втулками, Шлиц	Толщина лезвия (A) Длина лезвия	0.8 mm 39 mm	
Электрическая отвертка				
Macca	5.52 g			
Классификации				
ETIMA C. O.	E0000440	ETINA 7.0	F0000110	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002116 EC003864	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002116 EC003864	
ETIM 10.0	EC003864 EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90	
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	21-04-04-90	
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	21-04-42-04	
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	21-04-42-04	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	21-04-42-04	
ECLA35 14.U	Z 1-U4-4Z-U4	ECLASS 15.0	Z 1-U4-4Z-U4	