

H0,25/12 HBL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий |
| Заказ № | 9025760000 |
| Тип | H0,25/12 HBL |
| GTIN (EAN) | 4008190010027 |
| Кол. | 500 Штука |
| Упаковка | Россыпью |

NO,25/12 HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.05 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

| Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - светлосиний | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|--|------------|-------------|
|-------------------|--|------------|-------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 0.8 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 8 mm |
| Диаметр изоляции (D2) | 1.8 mm | Толщина изоляции (S2) | 0.25 mm |
| L1 в мм | 12.00 mm | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 24 |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0.15 mm | Длина зачистки изоляции | 10 mm |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0.25 mm ² | Цветовой код | Weidmueller |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Изображения

Чертеж

