


H0,34/12 TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, бирюзовый |
| Заказ № | 9025770000 |
| Тип | H0,34/12 TK |
| GTIN (EAN) | 4008 190067960 |
| Кол. | 500 Штука |
| Упаковка | Россыпью |

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E499744 |

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0.05 g |
|-------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|--|------------|-------------|
| Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - бирюзовый | Исполнение | Стандартный |
|-------------------|--|------------|-------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 0.8 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 8 mm |
| Диаметр изоляции (D2) | 2 mm | Толщина изоляции (S2) | 0.25 mm |
| L1 в мм | 12.00 mm | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 22 |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0.15 mm | Длина зачистки изоляции | 10 mm |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0.34 mm ² | Цветовой код | Weidmueller |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Чертеж

