CRIMP-SET PZ 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 16, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX 16, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 6, Цветовой код: Weidmüller
Заказ №	<u>9025850000</u>
Тип	CRIMP-SET PZ 16
GTIN (EAN)	4008190184520
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	мас	СЫ
-------	------	-----	----

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1680.74 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Комплект вкл. инструмент для обжима проводов до 16 мм², инструмент для снятия изоляции и кабельные наконечники в цветовом коде Weidmüller

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников,	16 mm²	Диапазон обжимаемых проводников,	6 mm²
макс.		мин.	
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX 16
Инструмент для обжима	PZ 16	 Цветовой код	Weidmüller
Количество АЕН	400 pcs.		

Классификации

EC000524	ETIM 7.0	EC000524
EC000524	ETIM 9.0	EC000524
EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
27-40-02-18		
	EC000524 EC000524 27-40-02-18 27-40-02-18 27-40-02-18	EC000524 ETIM 9.0 EC000524 ECLASS 9.0 27-40-02-18 ECLASS 10.0 27-40-02-18 ECLASS 12.0 27-40-02-18 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

CRIMP-SET PZ 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

 Тип
 H6,0/20 SW
 Версия

 Заказ №
 0533500000
 Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, черный

 GTIN (EAN)
 4008190183905

 Кол.
 100 ST

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

 Тип
 H10,0/22 EB
 Версия

 Заказ № 0534200000
 Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, цвет

 GTIN (EAN)
 4008190033460
 слоновой кости

 Кол.
 100 ST

Номинальное поперечное сечение провода 16,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип H16,0/22 GN Версия
Заказ № 0565900000 Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, зеленый
GTIN (EAN) 4008190022181

Дата создания 28.11.2025 09:33:35 МЕХ

100 ST

Кол.

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

 Тип
 H16,0/28 GN
 Версия

 Заказ №
 0566000000
 Кабельный наконечник, Стандартный, 21 mm, 18 mm, зеленый

 GTIN (EAN)
 4008190165406

 Кол.
 100 ST

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	

Crimping tools



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 16	Версия
Заказ №	9012600000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4008190035440	6mm², 16mm², Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	

Дата создания 28.11.2025 09:33:35 MEZ

CRIMP-SET PZ 16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01
Заказ №	9028860000
GTIN (EAN)	4032248304608
Кол.	1 ST

. Инструменты, Коробка

Вставки



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

EINSATZ A8-1 CL55	Версия
9028460000	Набор матриц-вставок
4032248310029	
100 ST	
EINSATZ A7-1 CL55	Версия
9028450000	Набор матриц-вставок
4032248310012	
1 ST	
	9028460000 4032248310029 100 ST EINSATZ A7-1 CL55 9028450000 4032248310012

Статус каталога / Изображения