## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 21 mm, желтый
Заказ №	9028200000
Тип	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
Кол.	25 Штука
Упаковка	Россыпью

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-02-01

27-40-02-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты				
Допуски к эксплуатации ROHS	C			
	Соответствовать			
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>			
Сертификат № (cULus)	E499744			
Размеры и массы				
Масса нетто	3.9 g			
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Технические данные				
Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет желтый	Исполнение	Стандартный	
Кабельные наконечники			'	
		<u> </u>		
Диаметр поверхности контакта (D1)	12.7 mm	Длина поверхности контакта (L2)	21 mm	
Диаметр изоляции (D2)	16 mm	Толщина изоляции (S2)	0.6 mm	
L1 в мм	37.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2/0	
Толщина металлической втулки (S1)	0.35 mm	Длина зачистки изоляции	26 mm	
Поперечное сечение соединяемого провода	70 mm²	Цветовой код	Weidmueller	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
=======================================				

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-02-01

27-40-02-01

27-40-02-01

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

### Справочный листок технических данных



H70,0/37 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

и остражении	
	Чертеж