

H95,0/44 R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, красный
Заказ №	9028210000
Тип	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008 19089 1589
Кол.	25 Штука
Упаковка	Россыпью

H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 5.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	14.7 mm	Длина поверхности контакта (L2)	25 mm
Диаметр изоляции (D2)	18 mm	Толщина изоляции (S2)	0.6 mm
L1 в мм	44.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 3/0
Толщина металлической втулки (S1)	0.35 mm	Длина зачистки изоляции	31 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	95 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

