

Справочный листок технических данных


H95,0/44 R

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, красный
Заказ №	9028210000
Тип	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008190891589
Кол.	25 Штука
Упаковка	Россыпью



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	5.2 g
-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	14.7 mm	Длина поверхности контакта (L2)	25 mm
Диаметр изоляции (D2)	18 mm	Толщина изоляции (S2)	0.6 mm
L1 в мм	44.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 3/0
Толщина металлической втулки (S1)	0.35 mm	Длина зачистки изоляции	31 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	95 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

