

**H95,0/44 R**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, красный
Заказ №	<a href="#">9028210000</a>
Тип	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008 19089 1589
Кол.	25 Штука
Упаковка	Россыпью

## H95,0/44 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E499744

### Размеры и массы

Масса нетто	5.2 g
-------------	-------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - красный	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	14.7 mm	Длина поверхности контакта (L2)	25 mm
Диаметр изоляции (D2)	18 mm	Толщина изоляции (S2)	0.6 mm
L1 в мм	44.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 3/0
Толщина металлической втулки (S1)	0.35 mm	Длина зачистки изоляции	31 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	95 mm <sup>2</sup>	Цветовой код	Weidmueller

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Изображения**

**Чертеж**

