

Справочный листок технических данных


H1,0/16 GE SV

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, желтый
Заказ №	9028320000
Тип	H1,0/16 GE SV
GTIN (EAN)	4008190902087
Кол.	500 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов



H1,0/16 GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.12 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет желтый	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.4 mm
Диаметр изоляции (D2)	3 mm
L1 в мм	16.00 mm
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm ²

Длина поверхности контакта (L2)	10 mm
Толщина изоляции (S2)	0.25 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17
Длина зачистки изоляции	12 mm
Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECLASS 15.0	27-40-02-01

ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 14.0	27-40-02-01

Изображения

Чертеж

