### Справочный листок технических дан-

#### **EINSATZ A8-2 CL55**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

#### Основные данные для заказа

Версия	Набор матриц-вставок
Заказ №	<u>9028420000</u>
Тип	EINSATZ A8-2 CL55
GTIN (EAN)	4032248496341
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Разме			
газме	иы и	ımac	СЫ

Глубина	157 mm	Глубина (дюймов)	6.1811 inch
Высота	47 mm	Высота (в дюймах)	1.8504 inch
Ширина	55 mm	Ширина (в дюймах)	2.1654 inch
Масса нетто	27.39 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Технические данные

Описание артикула	Вставка в чемодан
	(47x55x157) мм

#### Чемодан + вставки

HBET KONTVCA	естественного пвета	

#### Информация о продукции

Описание артикула	Вставка в чемодан	Описание изделия	• Вставки для
	(47х55х157) мм		горизонтальной
			компоновки

#### Классификации

ETIM 7.0	EC003616	ETIM 8.0	EC003616
ETIM 9.0	EC003616	ETIM 10.0	EC003616
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18
ECLASS 14.0	27-40-02-18	ECLASS 15.0	27-40-02-18

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **EINSATZ A8-2 CL55**

Изображения

