## Справочный листок технических дан-

#### **EINSATZ A8-1 CL55**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

#### Основные данные для заказа

Версия	Набор матриц-вставок	
Заказ №	9028460000	
Тип	EINSATZ A8-1 CL55	
GTIN (EAN)	4032248310029	
Кол.	100 Штука	

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Размеры	и масс	ы
---------	--------	---

Глубина	79 mm	Глубина (дюймов)	3.1102 inch
Высота	47 mm	Высота (в дюймах)	1.8504 inch
Ширина	55 mm	Ширина (в дюймах)	2.1654 inch
Масса нетто	15.66 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Технические данные

Описание артикула	Вставка в чемодан	
	(47x55x79) мм	

#### Чемодан + вставки

11		
LIBET KONDVCA	естественного пвета	

#### Информация о продукции

Описание артикула	Вставка в чемодан	
	(47х55х79) мм	

#### Классификации

ETIM 7.0	EC003616	ETIM 8.0	EC003616
ETIM 9.0	EC003616	ETIM 10.0	EC003616
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18
ECLASS 14.0	27-40-02-18	ECLASS 15.0	27-40-02-18

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **EINSATZ A8-1 CL55**

Изображения

