CRIMP-SET PZ 4 D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 4, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимае- мых проводников, мин.: 0.5, Цветовой код: DIN
Заказ №	<u>9028630000</u>
Тип	CRIMP-SET PZ 4 D
GTIN (EAN)	4032248392636
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	мас	СЫ
-------	------	-----	----

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1752 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Комплект вкл. инструмент для обжима проводов до 4 мм², инструмент для снятия изоляции и кабельные наконечники в цветовом коде согласно DIN

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников,	1 mm²	Диапазон обжимаемых проводников,	0.5 mm²
диапазон оожимаемых проводников, макс.	4 111111-	диапазон оожимаемых проводников, мин.	0.5 111111-
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX
Инструмент для обжима	PZ 4		DIN
Количество АЕН	3000 pcs.		

Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Статус каталога / Изображения

CRIMP-SET PZ 4 D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

	Hammers Ham same	
Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	

Crimping tools



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 4	Версия
Заказ №	9012500000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4008190090920	0.5mm², 4mm², Трапецеидальный обжим
Кол.	1 ST	

Дата создания 29.11.2025 07:44:05 MEZ

CRIMP-SET PZ 4 D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия
Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190120931	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14D GR	Версия
Заказ №	9019040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190099077	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14D R	Версия
Заказ №	<u>9019080000</u>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190090623	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14D SW	Версия
Заказ №	9019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190153793	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/15D BL	Версия
Заказ №	9019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190028732	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/18D GR	Версия
Заказ №	9019190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190141349	
	500 ST	

Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка
GTIN (EAN)	4032248304608	
Кол.	1 ST	

Вставки



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

		iou
Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Версия
Заказ №	9028460000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310029	
Кол.	100 ST	
_		
Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Версия
тип Заказ №	EINSATZ A7-1 CL55 9028450000	Версия Набор матриц-вставок
		·
Заказ №	9028450000	·

Статус каталога / Изображения