

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 6 Roto L, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.14, Цветовой код: прочее
Заказ №	9028700000
Тип	CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T
GTIN (EAN)	4032248392698
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 mm
Высота	57 mm
Ширина	338 mm
Масса нетто	1744 g

Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина (в дюймах)	13.3071 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Упаковка	Пластмассовый ящик
Инструмент для обжима	PZ 6 Roto L
Количество АЕН	3100 pcs.

Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.14 mm ²
инструмент для снятия изоляции	STRIPAX
Цветовой код	Miscellaneous

Классификации

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, оффшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	

Crimping tools



- Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
 - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 6 ROTO L	Версия
Заказ №	1444050000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm ² , 6mm ² , Трапецидальный обжим
Кол.	1 ST	

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия
Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190120931	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14D R	Версия
Заказ №	9019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190090623	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14D SW	Версия
Заказ №	9019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190153793	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14T HBL	Версия
Заказ №	9021040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий
GTIN (EAN)	4008190083168	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/15T GR	Версия
Заказ №	9021070000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190128944	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/18T OR	Версия
Заказ №	9021110000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый
GTIN (EAN)	4008190061708	
Кол.	500 ST	

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код



CRIMP-SET PZ 6 ROTO L T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20T GN	Версия
Заказ №	9021130000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, зеленый
GTIN (EAN)	4008190111731	
Кол.	100 ST	

Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка
GTIN (EAN)	4032248304608	
Кол.	1 ST	

Вставки



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Версия
Заказ №	9028460000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310029	
Кол.	100 ST	

Тип	EINSATZ A7-1 CL55	Версия
Заказ №	9028450000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310012	
Кол.	1 ST	