## Справочный листок технических дан-

### **CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

#### Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: STRIPAX-Plus, инстру- мент для снятия изоляции: STRIPAX-Plus, Диапа- зон обжимаемых проводников, мин.: 0.5, Цвето- вой код: DIN
Заказ №	<u>9028780000</u>
Тип	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D
GTIN (EAN)	4032248392766
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1100 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

#### Технические данные

Описание артикула	Комплект содержит
	обжимной инструмент/
	инструмент для снятия
	изоляции до 2,5 мм²
	и полоски гильз для
	оконцевания жил
	Weidmueller в цветовом
	коде DIN

#### Наборы

Диапазон обжимаемых проводников,	2.5 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников,	0.5 mm <sup>2</sup>
макс.		мин.	
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX-Plus
Инструмент для обжима	STRIPAX-Plus	 Цветовой код	DIN
Количество АЕН	2500 pcs.		

#### Классификации

EC000524	ETIM 7.0	EC000524
EC000524	ETIM 9.0	EC000524
EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
27-40-02-18		
	EC000524 EC000524 27-40-02-18 27-40-02-18 27-40-02-18	EC000524 ETIM 9.0 EC000524 ECLASS 9.0 27-40-02-18 ECLASS 10.0 27-40-02-18 ECLASS 12.0 27-40-02-18 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных

#### **CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### соединенные в полоски кабельные наконечники



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W BD	Версия
Заказ №	9004280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190162627	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14D GR BD	Версия
Заказ №	9004300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190154837	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14D R BD	Версия
Заказ №	9004330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190047498	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14D SW BD	Версия
Заказ №	9004350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190005474	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/14D BL BD	Версия
Заказ №	9004360000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 8 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190083397	
Кол.	500 ST	

#### Stripax plus



Инструменты для резки, зачистки и обжима для оголенных частей кабельных наконечников

- Резка
- Зачистка
- Обжим
- Автоматическая подача кабельных наконечников
- Храповый механизм обеспечивает точный обжим
- Возможность размыкания в случае неправильной работы
- Эффективность: для кабельных работ требуется всего один инструмент, что существенно экономит время
- Допускается обработка только оголенных частей соединенных кабельных наконечников, каждая из которых содержит 50 шт., компании Weidmüller. Работа с кабельными наконечниками на бобинах может привести к разрушению.

## Справочный листок технических данных

### **CRIMP-SET STRIPAX PLUS D**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX PLUS 2.5	Версия
Заказ №	9020000000	Инструмент для нарезки, снятия изоляции и обжима, Инструмент
GTIN (EAN)	4008190067267	для обжима наконечников, 0.5mm², 2.5mm², Трапецеидальный
Кол.	1 ST	обжим

#### Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа			
Тип	KOFFER PSC4-01	Версия	
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Кол.	1 ST		

4 Статус каталога / Изображения