

Справочный листок технических данных

AM 12

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
Заказ №	9030060000
Тип	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
Кол.	1 Штука



Технические данные

Размеры и массы

Глубина	10 mm
Высота	46 mm
Ширина	97 mm
Масса нетто	32.42 g

Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота (в дюймах)	1.811 inch
Ширина (в дюймах)	3.8189 inch

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки кабеля данных UTP и STP
-------------------	--

Медный кабель - гибкий, макс.	4 mm ²
-------------------------------	-------------------

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Кабель для передачи данных UTP и STP
Диаметр провода, макс.	12.5 mm
Глубина резки	регулируется
Зона снятия изоляции AWG, макс.	11 AWG
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	122 mm ²

Диаметр провода, мин.	0.5 mm
UTP и STP, данные по кабелю, диаметр, макс.	8 mm
Зона снятия изоляции AWG, мин.	18 AWG
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.2 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163
ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 7.0	EC000163
ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90

Изображения

Пример использования



Пример использования



Пример использования

