


MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Подобно иллюстрации



- Для коаксиального кабеля и круглых (экранированных) проводов линий передачи данных диаметром 2,5...8 мм
- 1-, 2- и 3-ступенчатое снятие изоляции за одну рабочую операцию

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Кассета ножа
Заказ №	<a href="#">9032000000</a>
Тип	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008190010102
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	40 mm	Ширина (в дюймах)	1.5748 inch
Длина	40 mm	Длина (в дюймах)	1.5748 inch
Масса нетто	9 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Технические данные

Описание артикула	Кассета с ножами для CST, трехступенчатая, длина 7,1 мм, 5,1 мм
-------------------	-----------------------------------------------------------------------

### Инструменты для снятия изоляции

Цветовой код	зеленый	Длина снятия изоляции В	7.1 mm
Длина снятия изоляции С	5.1 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		