Справочный листок технических дан-

MEKA BR CST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Для коаксиального кабеля и круглых (экранированных) проводов линий передачи данных диаметром 2,5...8 мм
- 1-, 2- и 3-ступенчатое снятие изоляции за одну рабочую операцию

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Кассета ножа
Заказ №	9032010000
Тип	MEKA BR CST
GTIN (EAN)	4008190135928
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

_			
Разм	іеры	им	ассы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Длина	30 mm	Длина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	0.22 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Кассета с ножами для	
	CST, трехступенчатая,	
	длина 7.5 мм. 3.5 мм	

Инструменты для снятия изоляции

Цветовой код	коричневый	Длина снятия изоляции В	7.5 mm	
Длина снятия изоляции С	3.5 mm			

Классификации

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

Статус каталога / Изображения