


H4,0/15TS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена

- Термостойкость до 105°C

Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)

Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова

Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, оранжевый
Заказ №	9036230000
Тип	H4,0/15TS OR
GTIN (EAN)	4032248068029
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E354986

Размеры и массы

Масса нетто	0.22 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, специальный размер, цвет - оранжевый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	8 mm
Диаметр изоляции (D2)	4.8 mm	Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
L1 в мм	15.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Военное обозначение	T 20A 023 A
Длина зачистки изоляции	10 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Чертеж

