

H10,0/24 ZH EB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 17 mm, 12 mm, цвет слоновой кости
Заказ №	9037340000
Тип	H10,0/24 ZH EB
GTIN (EAN)	4008190492816
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

H10,0/24 ZH EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	0.8 g
-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет слоновой кости	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	---	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	5.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Ширина изоляции (B)	7.6 mm	Высота изоляции (A)	13.4 mm
Толщина изоляции (S2)	0.5 mm	L1 в мм	24.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 8	Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm
Длина зачистки изоляции	17 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	10 mm ²
Цветовой код	Weidmueller		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

