



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 16 mm, зеленый
Заказ №	9037360000
Тип	H16,0/29 ZH GN
GTIN (EAN)	4008190492830
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 1.38 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - зеленый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	8.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	16 mm
-----------------------------------	--------	---------------------------------	-------

Ширина изоляции (B)	9.5 mm	Высота изоляции (A)	17.2 mm
---------------------	--------	---------------------	---------

Толщина изоляции (S2)	0.6 mm	L1 в мм	29.00 mm
-----------------------	--------	---------	----------

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 6, макс.	AWG 6	Толщина металлической втулки (S1)	0.3 mm
---	-------	-----------------------------------	--------

Длина зачистки изоляции	20 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm ²
-------------------------	-------	---	--------------------

Цветовой код	Weidmueller
--------------	-------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	27-40-02-01
-------------	-------------

Изображения

Чертеж

