

**H16,0/38 ZH GN**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 29 mm, 25 mm, зеленый
Заказ №	<a href="#">9037370000</a>
Тип	H16,0/38 ZH GN
GTIN (EAN)	4008 190492847
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

## H16,0/38 ZH GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 1.82 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - зеленый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	8.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	25 mm
Ширина изоляции (B)	9.5 mm	Высота изоляции (A)	17.2 mm
Толщина изоляции (S2)	0.6 mm	L1 в мм	38.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 6	Толщина металлической втулки (S1)	0.3 mm
Длина зачистки изоляции	29 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm <sup>2</sup>
Цветовой код	Weidmueller		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

