

Справочный листок технических данных


H0,75/24D ZH GR

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм² (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, серый
Заказ №	9037430000
Тип	H0,75/24D ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493004
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью



H0,75/24D ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - серый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.7 mm
Ширина изоляции (B)	3 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18

Длина зачистки изоляции	21 mm
-------------------------	-------

Цветовой код	DIN
--------------	-----

Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
Высота изоляции (A)	5.5 mm
L1 в мм	24.00 mm
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm

Поперечное сечение соединяемого провода	0.75 mm ²
---	----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECLASS 15.0	27-40-02-01

ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 14.0	27-40-02-01

Изображения

Чертеж

