Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, черный
Заказ №	<u>9037470000</u>
Тип	H1,5/16D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493042
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-02-01

27-40-02-01

27-40-02-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E499744		
Размеры и массы			
Масса нетто	0.16 g		
Экологическое соответствие	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Технические данные			
Описание артикула	Сдвоенный кабельный	Исполнение	Двойной наконечник
	наконечник, цвет - черный		
Кабельные наконечники			
Диаметр поверхности контакта (D1)	2.2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	8 mm
Ширина изоляции (B)	3.6 mm	Высота изоляции (А)	6.5 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	L1 B MM	16.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	11 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm²
Цветовой код	DIN		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-40-02-01

27-40-02-01

27-40-02-01

27-40-02-01

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Посеражения			
	Чертеж		