Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, черный
Заказ №	<u>9037480000</u>
Тип	H1,5/20D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493059
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E499744		
Размеры и массы			
Масса нетто	0.18 g		
—————————————————————————————————————	э изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ниа	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Технические данные	-		
технические данные			<u> </u>
Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - черный	Исполнение	Двойной наконечник
Кабельные наконечники			
Диаметр поверхности контакта (D1)	2.2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Ширина изоляции (В)	3.6 mm	Высота изоляции (А)	6.5 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	L1 в мм	20.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	15 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm²
Цветовой код	DIN		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

Справочный листок технических данных



H1,5/20D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. K	(C
-----------------------------------	----

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения				
	Чертеж			