Справочный листок технических данных

H1,5/26D ZH SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, черный
Заказ №	<u>9037490000</u>
Тип	H1,5/26D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493066
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	<u> </u>
	(SP· c(V) _{us}
	C LIS LISTED pending

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Caйт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	0.26 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный	Исполнение	Двойной наконечник
	наконечник, цвет - черный		

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
Ширина изоляции (В)	3.6 mm	Высота изоляции (А)	6.5 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	L1 в мм	26.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	21 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm²
Цветовой код	DIN		

Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC00005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

H1,5/26D ZH SW

Изображения

Чертеж

