

Справочный листок технических данных


H1,5/26D ZH SW

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 mm, 18 mm, черный
Заказ №	9037490000
Тип	H1,5/26D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493066
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью



H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.26 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - черный	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	---	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.2 mm
Ширина изоляции (B)	3.6 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16

Длина зачистки изоляции	21 mm
-------------------------	-------

Цветовой код	DIN
--------------	-----

Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
Высота изоляции (A)	6.5 mm
L1 в мм	26.00 mm
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm

Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm ²
---	---------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECLASS 15.0	27-40-02-01

ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 14.0	27-40-02-01

Изображения

Чертеж

