


**H0,75/14T ZH HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм<sup>2</sup> (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, Светло-синий |
| Заказ №    | <a href="#">9037610000</a>  |
| Тип        | H0,75/14T ZH HBL  |
| GTIN (EAN) | 4008190493233   |
| Кол.       | 500 Штука   |
| Упаковка   | Россыпью  |

**H0,75/14T ZH HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

**Размеры и массы**

Масса нетто 0.12 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

|                   |   |            |                    |
|-------------------|---|------------|--------------------|
| Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - светло-синий | Исполнение | Двойной наконечник |
|-------------------|---|------------|--------------------|

**Кабельные наконечники**

|   |        |   |                      |
|---|--------|---|----------------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1)                     | 1.7 mm | Длина поверхности контакта (L2)         | 8 mm                 |
| Ширина изоляции (B)                                   | 3 mm   | Высота изоляции (A)                     | 5.5 mm               |
| Толщина изоляции (S2)                                 | 0.3 mm | L1 в мм                                 | 14.00 mm             |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG 18 макс. | AWG 18 | Толщина металлической втулки (S1)       | 0.15 mm              |
| Длина зачистки изоляции                               | 11 mm  | Поперечное сечение соединяемого провода | 0.75 mm <sup>2</sup> |

Цветовой код Telemecanique

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**H0,75/14T ZH HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Чертеж**