

H0,75/24T ZH HBL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм² (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 21 мм, 18 мм, Светло-синий
Заказ №	9037630000
Тип	H0,75/24T ZH HBL
GTIN (EAN)	4008 19049327 1
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

NO,75/24T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - светло-синий	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	---	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.7 mm	Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
Ширина изоляции (B)	3 mm	Высота изоляции (A)	5.5 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	L1 в мм	24.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	21 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	0.75 mm ²
Цветовой код	Telemecanique		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

