


## H2,5/19T ZH GR



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, серый
Заказ №	<a href="#">9037640000</a>
Тип	H2,5/19T ZH GR
GTIN (EAN)	4008 190493325
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

## H2,5/19T ZH GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

#### Размеры и массы

Масса нетто 0.25 g

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

#### Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - серый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

#### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	10 mm
Ширина изоляции (B)	4.5 mm	Высота изоляции (A)	8 mm
Толщина изоляции (S2)	0.4 mm	L1 в мм	19.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	13 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm <sup>2</sup>
Цветовой код	Telemecanique		

#### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

