

H2,5/21T ZH GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, серый |
| Заказ № | 9037650000 |
| Тип | H2,5/21T ZH GR |
| GTIN (EAN) | 4008 190493356 |
| Кол. | 100 Штука |
| Упаковка | Россыпью |

H2,5/21T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.3 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

| Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - серый | Исполнение | Двойной наконечник |
|-------------------|--|------------|--------------------|
|-------------------|--|------------|--------------------|

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 2.8 mm | Длина поверхности контакта (L2) | 12 mm |
| Ширина изоляции (B) | 4.5 mm | Высота изоляции (A) | 8 mm |
| Толщина изоляции (S2) | 0.4 mm | L1 в мм | 21.00 mm |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 | Толщина металлической втулки (S1) | 0.15 mm |
| Длина зачистки изоляции | 15 mm | Поперечное сечение соединяемого провода | 2.5 mm ² |
| Цветовой код | Telemecanique | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Изображения

Чертеж

