


H4,0/22T ZH OR



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, оранжевый
Заказ №	9037670000
Тип	H4,0/22T ZH OR
GTIN (EAN)	4008 19049343 1
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

H4,0/22T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.4 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - оранжевый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	3.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Ширина изоляции (B)	5.2 mm	Высота изоляции (A)	9 mm
Толщина изоляции (S2)	0.5 mm	L1 в мм	22.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm
Длина зачистки изоляции	15 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm ²
Цветовой код	Telemecanique		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

