

H6,0/23T ZH GN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, зеленый
Заказ №	9037690000
Тип	H6,0/23T ZH GN
GTIN (EAN)	4008190493486
Кол.	100 Штука
Упаковка	Россыпью

H6,0/23T ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	0.53 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - зеленый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	4.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Ширина изоляции (B)	6.2 mm	Высота изоляции (A)	11.4 mm
Толщина изоляции (S2)	0.5 mm	L1 в мм	23.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm
Длина зачистки изоляции	20 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²
Цветовой код	Telemecanique		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

