


H16,0/38T ZH W



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 29 mm, 25 mm, белый
Заказ №	9037740000
Тип	H16,0/38T ZH W
GTIN (EAN)	4008 19049356 1
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 1.82 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - белый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	8.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	25 mm
Ширина изоляции (B)	9.5 mm	Высота изоляции (A)	17.2 mm
Толщина изоляции (S2)	0.6 mm	L1 в мм	38.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 6	Толщина металлической втулки (S1)	0.3 mm
Длина зачистки изоляции	29 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm ²
Цветовой код	Telemecanique		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

