

CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Обжимной инструмент для контактов, 10mm ² , 25mm ² , Обжим с гофрированием
Заказ №	9040460000
Тип	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008190461508
Кол.	1 Штука

CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Размеры и массы**

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	550 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 10-25 mm ²	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Поперечное сечение провода, макс., AWG 4
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 8	Диапазон обжимаемых проводников, 25 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm ²	макс.

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 25 mm ² с сечением, макс.	Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
--	--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		