

CRIMPER 25 N D4



Инструменты для обжима неизолированных соедините-
лей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные
кабельные наконечники, параллельные и последова-
тельные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качествен-
ный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при
работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Обжимной инструмент для кон- тактов, 10mm², 25mm², Обжим с гофрирова- нием
Заказ №	9040460000
Тип	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008190461508
Кол.	1 Штука

CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	550 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 10-25 мм ²	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 4
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 8	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	25 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	25 mm ²	Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
--	--------------------	--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		