

**CRIMPER 25 Z**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструменты, Инструмент для обжима наконечников, 6mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Трапецидальный обжим
Заказ №	<a href="#">9040470000</a>
Тип	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008190461485
Кол.	1 Штука

## CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	529.57 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

## Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Диапазон обжимаемых проводников, макс.
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>

## Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	25 mm <sup>2</sup>	Вид/профиль обжима	Трапециoidalный обжим
--	--------------------	--------------------	-----------------------

## Важное примечание

Сведения об изделии	Диапазон обжима 2 (с несколькими положениями обжима): 10 mm <sup>2</sup> , 2 x 4 mm <sup>2</sup> , 2 x 6 mm <sup>2</sup> Диапазон обжима 4 (с несколькими положениями обжима): 16 mm <sup>2</sup> , 2 x 10 mm <sup>2</sup>
---------------------	---

## Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		