

CRIMPER 25 Z



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для обжима наконечников, 6mm ² , 25mm ² , Трапецеидальный обжим
Заказ №	9040470000
Тип	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008 19046 1485
Кол.	1 Штука

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	529.57 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	25 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	25 mm ²	Вид/профиль обжима	Трапецидальный обжим
--	--------------------	--------------------	----------------------

Важное примечание

Сведения об изделии	Диапазон обжима 2 (с несколькими положениями обжима): 10 mm ² , 2 x 4 mm ² , 2 x 6 mm ² Диапазон обжима 4 (с несколькими положениями обжима): 16 mm ² , 2 x 10 mm ²
---------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		