

CRIMPER 50 Z



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для обжима наконечников, 35mm ² , 50mm ² , Трапецидальный обжим
Заказ №	9040480000
Тип	CRIMPER 50 Z
GTIN (EAN)	4008190461492
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-01-28T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	PZ 50

CRIMPER 50 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	522.57 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для обжима наконечников 35-50 mm ²	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	35 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецидальный обжим
--------------------	----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		