

## CRIMPER 6.3 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима ножевых наконечников и ножевых вилок с быстрозажимным соединением

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструменты, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Трапецидальный обжим
Заказ №	<a href="#">9040490000</a>
Тип	CRIMPER 6.3 F
GTIN (EAN)	4008190461454
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00

## CRIMPER 6.3 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Размеры и массы

Высота	60 mm
Ширина	250 mm
Масса нетто	418 g

Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина (в дюймах)	9.8425 inch

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для плоских вилочных наконечников 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	-----------------------------------

## Описание контактов

Вид контакта	F-вилочная часть/-розеточная часть	Ширина штекера	6.3 mm
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>

## Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 0.5 mm <sup>2</sup> с сечением, макс.	Кабельные наконечники для проводов 0.25 mm <sup>2</sup> с сечением, мин.
Вид/профиль обжима	Трапецидальный обжим

## Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		