Справочный листок технических дан-

CRIMPER 6.3 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Инструменты для обжима ножевых наконечников и ножевых вилок с быстрозажимным соединением

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm², 2.5mm², Трапецеидальный обжим
Заказ №	<u>9040490000</u>
Тип	CRIMPER 6.3 F
GTIN (EAN)	4008190461454
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	418 a		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент	Исполнение	механическая, без
	для плоских вилочных		сменных вставок
	наконечников 0 5-2 5 мм ²		

Описание контактов

Вид контакта	F-вилочная часть/-	Ширина штекера	6.3 mm
	розеточная часть		
Диапазон обжимаемых проводников,	2.5 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников,	0.5 mm ²
макс.		мин.	

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводо	в 0.5 mm²	Кабельные наконечники для проводов 0.25 mm²
с сечением, макс.		с сечением, мин.
Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим	

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		