

CRIMPER 6.3 F



Инструменты для обжима ножевых наконечников и ножевых вилок с быстрозажимным соединением

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm², 2.5mm², Трапецеидальный обжим
Заказ №	9040490000
Тип	CRIMPER 6.3 F
GTIN (EAN)	4008190461454
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 6.3 F

Технические данные

Размеры и массы

Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	418 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для плоских вилочных наконечников 0,5-2,5 мм ²	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	F-вилочная часть/-розеточная часть	Ширина штекера	6.3 mm
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2.5 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm ²

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	0.5 mm ²	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.25 mm ²
Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим		

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		