

CRIMPER 2.5 I



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------|---|
| Версия | Инструменты, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Трапецеидальный обжим |
| Заказ № | 9040510000 |
| Тип | CRIMPER 2.5 I |
| GTIN (EAN) | 4008 19046 1478 |
| Кол. | 1 Штука |
| Статус поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до | 2026-02-28T00:00:00+01:00 |

CRIMPER 2.5 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Ширина | 200 mm | Ширина (в дюймах) | 7.874 inch |
| Масса нетто | 410 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Технические данные

| | | | |
|-------------------|--|------------|-----------------------------------|
| Описание артикула | Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-2,5 мм ² | Исполнение | механическая, без сменных вставок |
|-------------------|--|------------|-----------------------------------|

Описание контактов

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Вид контакта | Кабельные наконечники с/без изоляции | Поперечное сечение провода, макс., AWG | AWG 14 |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG | AWG 20 | Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 2.5 mm ² |
| Диапазон обжимаемых проводников, мин. | 0.5 mm ² | | |

Характеристики инструмента — обжим

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Привод | механический | Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 2.5 mm ² |
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. | 0.5 mm ² | Вид/профиль обжима | Трапецидальный обжим |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |