Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm², 6mm², Трапецеидальный обжим
Заказ №	9040520000
Тип	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008190461461
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	78 mm	Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	378.8 g		

Экологическое соответствие изделия

Технические данные

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент	Исполнение	механическая, без
	для неизолированных		сменных вставок
	наконечников 0,25-6 мм ²		

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников,	0.5 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 6 mm ²	Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим
с сечением, макс.		

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Статус каталога / Изображения