

CRIMPER 6 N



Инструменты для обжима неизолированных соедините-
лей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные
кабельные наконечники, параллельные и последова-
тельные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качествен-
ный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при
работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Обжимной инструмент для кон- тактов, 0.5mm ² , 6mm ² , Трапецеидальный обжим
Заказ №	9040520000
Тип	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008 19046 146 1
Кол.	1 Штука

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 mm	Глубина (дюймов)	1.1811 inch
Высота	78 mm	Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	378.8 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 0,25-6 мм ²	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 мм ²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 мм ²	Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим
--	-------------------	--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		